

Ваздухопловни завод  
„Мома Станојловић“  
Бр. 02-1-4/8517- 10  
27 JUL 2017 година  
БАТАЈНИЦА

Чувати до: 2022.  
Ф/Рбр: 30/51  
Обрађивач: вс Александра Вранић-Лазовић

Обавештење у вези  
ЈНМВ бр. 224/17, доставља.-

Питања и одговори за ЈНМВ 224/17:

**Потребна су појашњења у вези партије бр. 4-Инвертовани металуршки микроскоп са опремом за израду узорака, према следећем:**

Интересује нас опрема за припрему узорака.

1) Уређај са абразивним сечивом за узорке

-да ли је машина са ручним или аутоматским управљањем?  
-колике су највеће димензије узорака који ће се резати?  
-која врста материјала ће се резати?

2) Машина за брушење и полирање

-да ли је машина са ручним или аутоматским брушењем/полирањем?  
-колики треба да буде пречник бруснога диска?  
-да ли це се узорци брусити затопљени или незатопљени?  
-колики је просечан бој узорака који ће се полирати дневно?  
-колики је број материјала који ће се полирати на овој машини и колики број узорака од свакога материјала?  
-да ли ћете брусити/полирати само металне материјале?

Одговори:

1) Уређај са абразивним сечењем узорка

- Тип машине: ручно управљање;  
- Највећа димензија узорка: 50x30x100 mm;  
- Врста материјала који се сече: челик, дурал, бронза, ...

2) Машина за брушење и полирање

- Тип машине: ручно управљање  
- Тоцило пречника око 120 mm;

- Обезбедити могућност брушења узорака: затопљених или незатопљених;
- Број узорака просечно 15 месечно;
- Материјали наведени у тачки 1).

АВЛ

Умножено у 1 (једном) примерку и достављено:

- Одељењу за набавку

